



MultiOne Configurator

MULTIONE INTERFACE USB2 DALI


Catalog de date

General Information	
Design	MultiOne interface USB2DALI
Operating and Electrical	
Tensiune de intrare	5 V
Wiring	
Tip conector borne de intrare	Mini USB (female)
Tip conector borne de ieșire	WAGO 250 (2 connections in parallel)
Secțiune transversală cablu ieșire (max.)	1,5 mm ²
Secțiune transversală cablu ieșire (min.)	0,2 mm ²
Lungime bandă cabluri	8.0-8.5 mm
Temperature	
T-Ambiantă (max.)	50 °C
T-Ambiantă (min.)	0 °C
T-carcasă durată de viață (nom.)	65 °C
T-Cutie maximă (max.)	65 °C
Controls and Dimming	
Curent de aprovizionare (DALI) (max.)	225 mA



Curent de cădere (DALI) (max.)	250 mA
Approval and Application	
Mărci de omologare	Marcaj CE
DALI standard	IEC 62386
EMI 150 kHz ... 1 GHz	CISPR 22
Izolare exterioară	Double or reinforced insulated
Product Data	
Cod complet produs	871829120946100
Nume comandă produs	MULTIONE INTERFACE USB2 DALI
EAN/UPC - Produs	8718291209461
Cod de comandă	20946100
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioară	1
Material nr. (12NC)	913700346703
Greutate netă (bucată)	0,110 kg

MultiOne Configurator

Cote



LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI



LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI

Product

MULTIONE INTERFACE USB2 DALI

Product

MULTIONE INTERFACE USB2 DALI

