



HF-MatchboxBLUE für PL/TL Lampen

HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V


HF-Matchbox Blue (Kaltstart) ist ein elektronisches Vorschaltgerät, das Leuchtenentwicklern völlig neue gestalterische Möglichkeiten eröffnet. Die Vorteile der elektronischen Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen lassen sich dadurch in immer mehr Anwendungsbereichen nutzen.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik		Genehmigung und Anwendung	
Eingangsspannung	230 bis 240 V	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Zeichen & Zertifikate	F-Kennzeichnung CE Zeichen VDE Zertifikat CB Zertifikat
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz		
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	60		
Verdrahtung		Produktdaten	
Typ Anschlussklemme Eingang	Einsatz	Bestell-Produktname	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V
Farbe der Eingangsklemmen	Orange	Gesamtbezeichnung des Produkts	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V
Farbe der Ausgangsklemmen	Grau	Gesamt-Produktcode	871150053638930
Anschlussklemme sekundär	Einsatz	Bestellcode	53638930
Kabellänge von Gerät zu Lampe	1.50 m	Material-Nr. (12NC)	913700417966
Temperatur		Lokaler Bestellcode	HF-M124PLC
Umgebungstemperaturbereich	-10 °C bis 40 °C	Anzahl pro Verpackung	1
Gehäusetemperatur (Max)	75 °C	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500536389
Mechanik und Gehäuse		Zähler – Pakete pro Außenkarton	50
Gehäuse	SH	EAN Umverpackung	8711500536396

HF-MatchboxBLUE für PL/TL Lampen

Abmessungsskizzen



Product
HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	94 mm	84 mm	40 mm	22 mm	4.4 mm

