



HF-MatchboxBLUE

HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

Το HF-Matchbox Blue είναι ένα οικονομικό, αξιόπιστο, μικρό και ελαφρύ μπάλαστ υψηλής συχνότητας για χρήση με τάσεις συστήματος κάτω από 25 W σε συνδυασμό με λαμπτήρες TL mini, TL-D, TL5 και TL5c, PL-T/C και PL-L/S. Η σειρά HF-M Blue έχει ανθεκτική σχεδίαση, πληροί όλα τα σχετικά διεθνή πρότυπα ασφαλείας και απόδοσης και έχει δείκτη ενεργειακής απόδοσης (CELMA EEI) A2. Το μπάλαστ έχει σχεδιαστεί κυρίως για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Για υπαίθριες εφαρμογές, το φωτιστικό πρέπει να είναι τουλάχιστον Κατηγορίας I και πρέπει να είναι επαρκώς προστατευμένο από το νερό και τη σκόνη. Η εγκατάσταση πρέπει επίσης να διαθέτει προστασία από υπερτάσεις που προκαλούνται από κεραυνούς ή οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη προστασία του ηλεκτρικού κυκλώματος επιβάλλεται σε τέτοιες τυπικές εγκαταστάσεις και εφαρμογές.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Κωδικός εφαρμογής	mk1
Τύπος λαμπτήρα	TL/TL5/PL-L
Αριθμός λαμπτήρων	1 τεμάχιο/μονάδα
Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (ονομ.)	60
Αυτόματη επανεκκίνηση	Yes
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Τάση εισόδου	230 to 240 V
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Συντελεστής ισχύος 100% φορτίο (ονομ.)	0,64
Χρόνος εκκίνησης (μεγ.)	0,5 s
Απόδοση τάσης δικτύου (AC)	-8%~+6%
Ασφάλεια τάσης δικτύου (AC)	-10%~+10%
Απώλειες ισχύος (ονομ.)	1.9-2.2 W

Καλωδίωση	
Ακροδέκτες εισόδου τύπου βύσματος	Insert
Ακροδέκτες εισόδου χρώματος	Orange
Ακροδέκτες εξόδου χρώματος	Grey
Ακροδέκτες εξόδου τύπου βύσματος	Insert
Μήκος καλωδίων από το όργανο στο λαμπτήρα	1,50 m
Μήκος καλωδίου θερμής καλωδίωσης	0,30 m
Μήκος ταινίας καλωδίου	8.0-9.0 mm
Διατομή ακροδέκτη εισόδου	0.50-1.50 mm ²
Διατομή ακροδέκτη εξόδου	0.50-1.50 mm ²
Χαρακτηριστικά συστήματος	
Ονομαστική ισχύς μπαλάστ-λαμπτήρα	24 W
Θερμοκρασία	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (μεγ.)	40 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (ελάχ.)	-10 °C

HF-MatchboxBLUE

Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.) 75 °C

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Περίβλημα SH

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Τάση μπαταρίας για την εκκίνηση λαμπτήρα 194-254 V

Έγκριση και εφαρμογή


Κλάση IP IP 20 [Ingress Protection 20]

Διαπιστεύσεις F-Marking Σήμανση CE VDE certificate CB Certificate

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871150053638930
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V
EAN/UPC	8711500536389
Κωδικός παραγωγέας	53638930
Local Code	HFM124/SH
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	50
Αρ. υλικού (12NC)	913700417966
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,040 kg

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

Product

HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

