



HF-Matchbox Blue

HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

HF-Matchbox Blue é um balastro económico, fiável, compacto, leve e de elevada frequência para utilização com potências de sistema inferiores a 25 W em combinação com lâmpadas TL mini, TL-D, TL5 e TL5c, PL-T/C e PL-L/S. A gama HF-M Blue caracteriza-se por um design robusto que cumpre todas as normas internacionais relevantes em termos de segurança e desempenho e apresenta um índice de eficiência energética (CELMA EEI) de A2.


Dados do produto

Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	230 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	60
Cablagem	
Tipo de conector dos terminais de entrada	Inserção
Cor dos terminais de entrada	Cor de laranja
Cor dos terminais de output	Cinza
Tipo de conector dos terminais de saída	Inserção
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada	1,50 m
Temperatura	
Amplio intervalo de temperatura ambiente	-10 °C a 40 °C
T-máxima na caixa (Máx.)	75 °C
Características mecânicas e compartimento	
Corpo	SH

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Marcas de aprovação	Marca F Marca CE Certificação VDE Certificação CB
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V
Nome do produto completo	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V
Código do produto completo	871150053638930
Código de encomenda	53638930
N.º material (12NC)	913700417966
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8711500536389
Numerador – Embalagens por caixa exterior	50
EAN/UPC - Caso	8711500536396

HF-Matchbox Blue

Desenho dimensional



Product

HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

Product

Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	94 mm	84 mm	40 mm	22 mm	4,4 mm

