



# HF-Matchbox Blue

## HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

HF-Matchbox Blue é um balastro económico, fiável, compacto, leve e de elevada frequência para utilização com potências de sistema inferiores a 25 W em combinação com lâmpadas TL mini, TL-D, TL5 e TL5c, PL-T/C e PL-L/S.A gama HF-M Blue caracteriza-se por um design robusto que cumpre todas as normas internacionais relevantes em termos de segurança e desempenho e apresenta um índice de eficiência energética (CELMA EEI ) de A2.

### Dados do produto

Informações gerais	
Código da aplicação	mk1
Tipo de lâmpada	TL/TL5/PL-L
Número de lâmpadas	1 piece/unit
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	60
Reinício automático	Sim
Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	230-240 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Fator de potência 100% de carga (Nom.)	0,64
Tempo de ignição (Máx.)	0,5 s
Desempenho da tensão de rede (CA)	-8% - +6%
Segurança da tensão de rede (CA)	-10% - +10%
Perdas de potência (Nom.)	1.9-2.2 W
Cabeamento	
Tipo de conector dos terminais de entrada	Inserir
Cor dos terminais de entrada	Laranja
Cor dos terminais de saída	Cinza

Tipo de conector dos terminais de saída	Inserir
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada	1,50 m
Comprimento dos cabos de "hot wiring"	0,30 m
Comprimento do cabo descarnado	8.0-9.0 mm
Secção transversal do terminal de entrada	0.50-1.50 mm <sup>2</sup>
Secção transversal do terminal de saída	0.50-1.50 mm <sup>2</sup>
Características do sistema	
Potência da lâmpada-balastro nominal	24 W
Temperatura	
Temperatura ambiente (Máx.)	40 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	-10 °C
T-máxima na caixa (Máx)	75 °C
Dados mecânicos e de revestimento	
Compartimento	SH
Funcionamento de emergência	
Tensão da bateria para a ignição das lâmpadas	194-254 V

## HF-Matchbox Blue

### Aprovação e aplicação


Classificação IP	IP20 [ Ingress Protection 20]
Marcas de aprovação	Marca F Marca CE Certificação VDE Certificação CB

### Dados do produto

Código do produto completo	871150053638930
Nome de produto da encomenda	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

EAN/UPC – Produto	8711500536389
Código de encomenda	53638930
Local Code	34418
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	50
N.º material (12NC)	913700417966
Peso líquido (Peça)	0,040 kg

### Desenho dimensional



HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	94 mm	84 mm	40 mm	22 mm	4,4 mm

