



HF-Matchbox Blue

HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

HF-Matchbox Blue este un balast accesibil, fiabil, compact, ușor și de înaltă frecvență pentru utilizare cu puteri de sistem sub 25 W în combinație cu lămpi TL mini, TL-D, TL5 și TL5c, PL-T/C și PL-L /S. Gama HF-M Blue are un design robust, îndeplinește toate standardele internaționale relevante de siguranță și performanță și are un indice de eficiență energetică (CELMA EEI) de A2. Balastul este conceput pentru utilizare în interior. Pentru aplicații în exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de Clasa minimă și să fie suficient protejat împotriva apei și a prafului. Instalarea ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricăror supratensiuni provenite de la fulgere sau orice altă protecție electrică necesară, așa cum este considerată într-o astfel de instalare și aplicație tipică.

Catalog de date

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 230 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	60
Cablaj	
Tip conector borne de intrare	Insertie
Borne de intrare culoare	Portocaliu
Borne de ieșire culoare	Gri
Tip conector borne de ieșire	Insertie
Lungime cablu de la dispozitiv la lampă	1,50 m
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -10 °C până la 40 °C


Maximum T-case (max.)	75 °C
Sistem mecanic și carcasă	
Carcasă	SH
Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Mărci de omologare	Marcaj F Marcaj CE Certificat VDE Certificat CB
Date despre produs	
Nume comandă produs	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V
Numele complet al produsului	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V
Full EOC	871150053638930
Cod de comandă	53638930
Număr material (12NC)	913700417966

HF-Matchbox Blue

Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500536389
Numărător SAP – Pachete per exterior	50

EAN/UPC – Cutie	8711500536396
-----------------	---------------

Cote



Product
HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	94 mm	84 mm	40 mm	22 mm	4,4 mm

