

PHILIPS

Lighting



HF-Matchbox Blue

HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

HF-Matchbox Blue 是一款經濟實惠、可靠、小型且輕量的高頻安定器，適用於瓦數低於 25 W 的系統，可搭配 TL mini、TL-D、TL5 及 TL5c、PL-T/C 及 PL-L/S 光源使用。HF-M Blue 系列產品具有堅固的設計，符合所有相關國際安全與效能標準，並具備 A2 能源效益指數 (CELMA EEI)。安定器主要針對室內照明用途設計。若為室外照明用途，則燈具至少應為 Class I 等級，並需要具備充足的防水與防塵效能。安裝也應按照一般安裝與應用，採取必要的雷電突波保護或其他相關電子保護措施。


产品数据

運轉與電力	
輸入電壓	230 至 240 V
線路頻率	50 to 60 Hz
輸入頻率	50 至 60 Hz
MCB 上的產品數量 (16A 類型 B) (規範)	60
配線	
連接器類型輸入端子	插入
彩色輸入端子	橘色
彩色輸出端子	灰色
連接器類型輸出端子	插入
從裝置到燈泡的纜線長度	1.50 m
溫度	
環境溫度範圍	-10 °C 至 40 °C
T 盒上限 (最大)	75 °C
機械與外罩	
外罩	LH

認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
核准標記	F 標記 CE 標記 VDE 認證 CB 認證
產品資料	
下訂產品名稱	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V
完整產品名稱	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V
完整產品代碼	871150053640230
訂單代碼	913700418066
材質 Nr. (12NC)	913700418066
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8711500536402
分子 - 每一外盒包裝	50
EAN/UPC - 箱	8711500536419

HF-Matchbox Blue

二维绘图



Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	187 mm	180 mm	22 mm	22 mm	4.4 mm

Product
HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

