



HF-MatchboxBLUE

HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

Το HF-Matchbox Blue είναι ένα οικονομικό, αξιόπιστο, μικρό και ελαφρύ μπάλαστ υψηλής συχνότητας για χρήση με τάσεις συστήματος κάτω από 25 W σε συνδυασμό με λαμπτήρες TL mini, TL-D, TL5 και TL5c, PL-T/C και PL-L/S.H σειρά HF-M Blue έχει ανθεκτική σχεδίαση, πληροί όλα τα σχετικά διεθνή πρότυπα ασφαλείας και απόδοσης και έχει δείκτη ενεργειακής απόδοσης (CELMA EEI) A2.; Το μπάλαστ έχει σχεδιαστεί κυρίως για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Για υπαίθριες εφαρμογές, το φωτιστικό πρέπει να είναι τουλάχιστον Κατηγορίας I και πρέπει να είναι επαρκώς προστατευμένο από το νερό και τη σκόνη. Η εγκατάσταση πρέπει επίσης να διαθέτει προστασία από υπερτάσεις που προκαλούνται από κεραυνούς ή οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη προστασία του ηλεκτρικού κυκλώματος επιβάλλεται σε τέτοιες τυπικές εγκαταστάσεις και εφαρμογές.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Τύπος λαμπτήρα	TL/TL5/PL-L
Αριθμός λαμπτήρων	1 τεμάχιο/μονάδα
Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (ονομ.)	60
Αυτόματη επανεκκίνηση	Yes

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Τάση εισόδου	230 to 240 V
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Συντελεστής ισχύος 100% φορτίο (ονομ.)	0,64
Χρόνος εκκίνησης (μεγ.)	0,5 s
Απόδοση τάσης δικτύου (AC)	-8% - +6%
Ασφάλεια τάσης δικτύου (AC)	-10% - +10%
Απώλειες ισχύος (ονομ.)	1.8-2.1 W

Καλωδίωση	
Ακροδέκτες εισόδου τύπου βύσματος	Insert

Ακροδέκτες εισόδου χρώματος	Orange
Ακροδέκτες εξόδου χρώματος	Grey
Ακροδέκτες εξόδου τύπου βύσματος	Insert
Μήκος καλωδίων από το όργανο στο λαμπτήρα	1,50 m
Μήκος καλωδίου θερμής καλωδίωσης	0,30 m
Μήκος ταινίας καλωδίου	8.0-9.0 mm
Διατομή ακροδέκτη εισόδου	0.50-1.50 mm ²
Διατομή ακροδέκτη εξόδου	0.50-1.50 mm ²

Χαρακτηριστικά συστήματος	
Ονομαστική ισχύς μπαλάστ-λαμπτήρα	24 W

Θερμοκρασία	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (μέγ.)	40 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (ελάχ.)	-10 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	75 °C

HF-MatchboxBLUE

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Περίβλημα	LH
-----------	----

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Τάση μπαταρίας για την εκκίνηση λαμπτήρα	194-254 V
--	-----------

Έγκριση και εφαρμογή


Κλάση IP	IP 20 [Ingress Protection 20]
Διαπιστεύσεις	F-Marking Σήμανση CE VDE certificate CB Certificate

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871150053640230
--------------------------	-----------------

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V
EAN/UPC	8711500536402
Κωδικός παραγγελίας	53640230
Local Code	HFM124/LH
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	50
Αρ. υλικού (12NC)	913700418066
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,045 kg

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

Product

HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

