



# HF-Matchbox Blue

## HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

HF-Matchbox Blue é um balastro económico, fiável, compacto, leve e de elevada frequência para utilização com potências de sistema inferiores a 25 W em combinação com lâmpadas TL mini, TL-D, TL5 e TL5c, PL-T/C e PL-L/S. A gama HF-M Blue caracteriza-se por um design robusto que cumpre todas as normas internacionais relevantes em termos de segurança e desempenho e apresenta um índice de eficiência energética (CELMA EEI ) de A2.


### Dados do produto

| Funcionamento e características elétricas         |                |
|---|----------------|
| Tensão de entrada                                 | 230 a 240 V    |
| Frequência de linha                               | 50 to 60 Hz    |
| Frequência de entrada                             | 50 a 60 Hz     |
| Número de produtos em MCB (16 A tipo B)<br>(Nom.) | 60             |
| Cablagem  |                |
| Tipo de conector dos terminais de entrada         | Inserção       |
| Cor dos terminais de entrada                      | Cor de laranja |
| Cor dos terminais de output                       | Cinza          |
| Tipo de conector dos terminais de saída           | Inserção       |
| Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada      | 1,50 m         |
| Temperatura                                       |                |
| Amplio intervalo de temperatura ambiente          | -10 °C a 40 °C |
| T-máxima na caixa (Máx.)                          | 75 °C          |
| Características mecânicas e compartimento         |                |
| Corpo   | LH             |

| Aprovação e aplicação                     |  |
|---|--|
| Código de proteção de entrada             | IP20 [Proteção de dedos]                             |
| Marcas de aprovação                       | Marca F Marca CE Certificação VDE<br>Certificação CB |
| Dados do produto                          |  |
| Nome de produto da encomenda              | HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L<br>230-240V             |
| Nome do produto completo                  | HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L<br>230-240V             |
| Código do produto completo                | 871150053640230                                      |
| Código de encomenda                       | 53640230   |
| N.º material (12NC)                       | 913700418066   |
| Numerador – Quantidade por embalagem      | 1  |
| EAN/UPC - Produto/caixa                   | 8711500536402  |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 50   |
| EAN/UPC - Caso                            | 8711500536419  |

## HF-Matchbox Blue

### Desenho dimensional



| Product                               | A1     | A2     | B1    | C1    | D1     |
|---------------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|
| HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V | 187 mm | 180 mm | 22 mm | 22 mm | 4,4 mm |

| Product                               |
|---------------------------------------|
| HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V |

