



HF-Matchbox Blue

HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V

HF-Matchbox Blue je cenově dostupný spolehlivý kompaktní, lehký vysokofrekvenční předřadník určený pro použití se systémy o výkonu méně než 25 W v kombinaci se světelnými zdroji TL mini, TL-D, TL5 and TL5c, PL-T/C a PL-L/S. Série HF-M Blue se vyznačuje robustním designem a vyhovuje všem relevantním mezinárodním standardům v oblasti bezpečnosti a výkonu. Index energetické účinnosti (CELMA EEL) těchto produktů je A2.


Údaje o produktu

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	230 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	59
Prodrátování	
Vstupní svorky, typ konektoru	Vložka
Barevné vstupní svorky	Šedá
Barevné výstupní svorky	Šedá
Výstupní svorky, typ konektoru	Vložka
Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem	1,50 m
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-10 °C až 40 °C
Maximální teplota (max.)	75 °C
Mechanické a materiály	
Tělo	LH

Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Certifikační značky	Značka F Značka CE Certifikát VDE Certifikát CB
Označení a balení	
Objednací název produktu	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V
Celý název výrobku	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V
Full EOC	871150053646430
Objednací kód	53646430
Číslo materiálu (12NC)	913700418366
Místní kód	HFM121LH
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500536464
Číslování SAP – balení v krabici	50
Pouzdro – EAN/UPC	8711500536471

HF-Matchbox Blue

Rozměrové výkresy



Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	187 mm	180 mm	22 mm	22 mm	4,4 mm

Product
HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V

