



# HF-Matchbox Blue

## HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V

HF-Matchbox Blue — недорогой, надежный, компактный, легкий и эффективный ПРА, предназначенный для использования при активной мощности системы менее 25 Вт в сочетании с лампами TL Mini, TL-D, TL5, TL5c, PL-T/C и PL-L/S. Серия HF-M Blue отличается надежной конструкцией, которая отвечает всем соответствующим международным стандартам безопасности и эксплуатации, имеет индекс энергоэффективности (CELMA EEI), равный A2. ПРА предназначен главным образом для применения в помещениях. Для применения на улице светильник должен быть как минимум I класса и иметь достаточную защиту от проникновения влаги и пыли. Установку следует также защитить от грозовых и других электрических разрядов в соответствии с особенностями монтажа и применения.

### Данные о продукции


Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	230–240 В
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Количество продуктов на прерывателе (16 А, тип В) (ном.)	59
Проводка	
Клеммы входа, тип разъема	Вставка
Клеммы цветового входа	Серый
Клеммы цветового выхода	Серый
Тип разъема выходных клемм	Вставка
Длина кабеля от устройства до лампы	1,50 м
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	от –10 до 40 °С

Температура корпуса максимальная (макс.)	75 °С
Механические компоненты и корпус	
Корпус	LH
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Знаки утверждения	Маркировка F Маркировка CE Сертификат VDE Сертификат CB
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	HF-M BLUE 121 LH TL5 230–240V
Полное название продукта	HF-M BLUE 121 LH TL5 230–240V
Полный код продукта	871150053646430
Код заказа	913700418366
Материал № (12NC)	913700418366
Нумератор — количество на упаковку	1

## HF-Matchbox Blue

EAN/UPC — продукт/короб	8711500536464
Нумератор — упаковок на внешний короб	50
EAN/UPC — короб	8711500536471

### Чертеж размеров



Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	187 mm	180 mm	22 mm	22 mm	4,4 mm

### Product

HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V

