

# HF-Matchbox Blue

## HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V

A HF-Matchbox Blue megfizethető, megbízható, kompakt, pehelykönnyű és magas-frekvenciájú előtét, mely 25 W alatti teljesítményű rendszerekben használható TL mini TL-D, TL5 és TL5c, PL-T/C és PL-L/S lámpákkal kombinálva. A HF-M Blue termékcsalád robusztus kivitelezésű, megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak, energiatakarékossági indexe (CELMA EEI) A2.


### Termék adatok

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>Működtetés és elektronika</b>           |                     |
| Bemeneti feszültség                        | 230–240 V           |
| Hálózati frekvencia                        | 50 to 60 Hz         |
| Bemeneti frekvencia                        | 50–60 Hz            |
| <b>Kábelezés</b>                           |                     |
| Csatlakozótípus, bemeneti csatlakozók      | Betét               |
| A bemeneti csatlakozók színe               | Kék                 |
| A kimeneti csatlakozók színe               | Szürke              |
| Csatlakozótípus, kimeneti csatlakozók      | Betét               |
| A lámpa és az eszköz közti vezeték hossza  | 1,5 m               |
| <b>Hőmérséklet</b>                         |                     |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány           | –10 és 40 °C között |
| A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum) | 75 °C               |
| <b>Mechanika és tokozás</b>                |                     |
| Ház                                        | LH                  |

|                                             |                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Tanúsítvány és alkalmazási területek</b> |                                                     |
| Por és víz elleni védelem kódja             | IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]                |
| Jóváhagyási jelzések                        | F jelölés CE jelölés VDE tanúsítvány CB tanúsítvány |
| <b>Termékadatok</b>                         |                                                     |
| A termék megrendelési neve                  | HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V                       |
| Teljes terméknév                            | HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V                       |
| Full EOC                                    | 87115009324330                                      |
| Rendelési kód                               | 93243330                                            |
| Cikkszám (12NC)                             | 913700419966                                        |
| Helyi kód                                   | HFM128LHBLUE                                        |
| Számláló – mennyiség csomagonként           | 1                                                   |
| EAN/UPC – termék/csomagolás                 | 8711500932433                                       |
| Számláló – csomag külső dobozonként         | 50                                                  |
| EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás                  | 8711500932457                                       |

# HF-Matchbox Blue

## Méretezett rajza



| Product                       | A1     | A2     | B1    | C1    | D1     |
|-------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|
| HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V | 187 mm | 180 mm | 22 mm | 22 mm | 4,4 mm |

| Product                       |
|-------------------------------|
| HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V |

