

HF-Matchbox Blue

HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V

HF-Matchbox Blue är ett prisvärt, driftsäkert, kompakt och lättviktigt driftdon med hög frekvens som används med systemeffekt under 25 W i kombination med TL mini-, TL-D-, TL5- och TL5c-, PL-T/C- och PL-L/S-lampor. HF-M Blue har en robust konstruktion och uppfyller alla gällande internationella säkerhets- och prestandastandarder. Dessutom har driftdonet energieffektivitetsindex A2 (CELMA EEL). Driftdonet är främst konstruerad för inomhusbruk. För utomhusapplikationer bör armaturen vara minst Klassloch den måste vara tillräckligt skyddad mot vatten och damm. Installationen bör också skyddas mot eventuella blixtnedslag eller annat nödvändigt elektriskt skydd i en sådan installation och tillämpning.

Produktdata


Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	230–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Kabalage	
Kopplingstypens ingångsterminaler	Inlägg
Färgingångsterminaler	Blå
Färgutgångsterminaler	Grå
Kopplingstypens utgångsterminal	Inlägg
Kabellängd från enhet till lampa	1,5 m
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-10 °C till +40 °C
T-Case max. (max)	75 °C

Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	LH
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Godkännandemärkningar	F-märkning CE-märkning VDE-certifikat CB-certifikat
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V
Fullständigt produktnamn	HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V
Full EOC	87115009324330
Beskrivning av lokal kod	7981120
Beställningsnummer	93243330
Materialnummer (12NC)	913700419966
Lokal kod	7981120
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500932433

HF-Matchbox Blue

Räknare - antal förpackningar per kartong	50
EAN/UPC - Hölje	8711500932457

Måttskiss



Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V	187 mm	180 mm	22 mm	22 mm	4,4 mm

Product
HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V

