




# HF-Matchbox Red

## HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

HF-Matchbox Red on edullinen, luotettava, pienikokoinen ja kevyt korkeataajuuksinen liitäntälaitte käytettäväksi järjestelmissä, joiden teho on alle 25 W, yhdessä TL mini-, TL-D-, TL5-lamppujen sekä TL5c-, PL-T/C- ja PL-L/S-lamppujen kanssa. HF-M Red -sarja on malliltaan vankka sekä kaikkien kansainvälisten turvallisuus- ja suorituskykystandardien mukainen, ja sen energiatehokkuusluokka (CELMA EEL) on A2. Liitäntälaitte on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokanvaatimukset ja oltava riittävän hyvin vesi- ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyyppilisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

### Tuotetiedot

| Käyttö- ja sähkö tiedot                      |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Tulojännite                                  | 230–240 V   |
| Viivatiheys                                  | 50 to 60 Hz |
| Syöttötaajuus                                | 50–60 Hz    |
| Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.) | 48          |
| Johdotus                                     |             |
| Tuloliitäntöjen liitintyyppi                 | Liitin      |
| Väriin tuloliitäntä                          | Punainen    |
| Väriin lähtöliitäntä                         | Harmaa      |
| Lähtöliitäntä liitintyyppi                   | Liitin      |
| Kaapelin pituus laitteesta lamppuun          | 1,50 m      |
| Käyttölämpötila                              |             |
| Käyttölämpötila-alue                         | -10...40 °C |


| T-kotelo, maksimi (suurin) | 75 °C                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Mekaaniset tiedot ja runko |                                                  |
| Runko                      | SH                                               |
| Merkinnät ja luokitukset   |                                                  |
| Suojausluokan koodi        | IP20 [Sormisuojaattu]                            |
| Hyväksyntämerkit           | F-merkintä CE-merkintä ENEC-todistus CB-todistus |
| Tuotetiedot                |                                                  |
| Tilaustuotteen nimi        | HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V             |
| Koko tuotenimi             | HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V             |
| Full EOC                   | 871150091040030                                  |
| Paikallisen koodin kuvaus  | 4026800                                          |
| Tilauskoodi                | 91040030                                         |

## HF-Matchbox Red

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Tuotekoodi (12NC)             | 913700420666  |
| Paikallinen koodi             | 4026800       |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus | 1             |
| EAN/UPC – tuote/kotelo        | 8711500910400 |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 50            |
| EAN/UPC – laatikko                   | 8711500910417 |

### Mittapiirros



| Product              | D1     | C1      | C2      | A1      | A2      | B1      |
|----------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| HF-M RED 124 SH      | 4,4 mm | 22,0 mm | 10,0 mm | 94,0 mm | 70,0 mm | 40,0 mm |
| TL/TL5/PL-L 230-240V |        |         |         |         |         |         |

