




# HF-Matchbox Red

## HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

HF-Matchbox Red este un balast accesibil, fiabil, compact, ușor și de înaltă frecvență pentru utilizare cu puteri de sistem sub 25 W în combinație cu lămpi TL mini, TL-D, TL5 și TL5c, PL-T/C și PL-L /S. Gama HF-M Red are un design robust, îndeplinește toate standardele internaționale relevante de siguranță și performanță și are un indice de eficiență energetică (CELMA EEL) de A2. Balastul este conceput pentru utilizare în interior. Pentru aplicații în exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de Clasa I minimă și să fie suficient protejat împotriva apei și a prafului. Instalarea ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricăror supratensiuni provenite de la fulgere sau orice altă protecție electrică necesară, așa cum este considerată într-o astfel de instalare și aplicație tipică.

### Catalog de date

| Funcționare și sistem electric                 |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Tensiune de intrare                            | De la 230 până la 240 V    |
| Frecvență linie                                | 50 to 60 Hz                |
| Frecvență de intrare                           | De la 50 până la 60 Hz     |
| Număr de produse pe MCB (16 A tip B)<br>(nom.) | 48                         |
| Cabla                                          |                            |
| Tip conector borne de intrare                  | Inserție                   |
| Borne de intrare culoare                       | Roșu                       |
| Borne de ieșire culoare                        | Gri                        |
| Tip conector borne de ieșire                   | Inserție                   |
| Lungime cablu de la dispozitiv la lampă        | 1,50 m                     |
| Temperatură                                    |                            |
| Interval temperatură ambientală                | De la -10 °C până la 40 °C |


| Maximum T-case (max.)                 | 75 °C                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Sistem mecanic și carcasă             |                                                  |
| Carcasă                               | SH                                               |
| Aprobare și aplicație                 |                                                  |
| Cod protecție împotriva infiltrărilor | IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]    |
| Mărci de omologare                    | Marcaj F Marcaj CE Certificat ENEC Certificat CB |
| Date despre produs                    |                                                  |
| Nume comandă produs                   | HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V             |
| Numele complet al produsului          | HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V             |
| Full EOC                              | 871150091040030                                  |
| Cod de comandă                        | 91040030                                         |
| Număr material (12NC)                 | 913700420666                                     |

# HF-Matchbox Red

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1             |
| EAN/UPC – Produs/Cutie               | 8711500910400 |
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 50            |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| EAN/UPC – Cutie | 8711500910417 |
|-----------------|---------------|

## Cote



| Product              | D1     | C1      | C2      | A1      | A2      | B1      |
|----------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| HF-M RED 124 SH      | 4,4 mm | 22,0 mm | 10,0 mm | 94,0 mm | 70,0 mm | 40,0 mm |
| TL/TL5/PL-L 230-240V |        |         |         |         |         |         |

