


PHILIPS

Lighting



HF-Matchbox Blue

HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

HF-Matchbox Blue 是一款經濟實惠、可靠、小型且輕量的高頻安定器，適用於瓦數低於 25 W 的系統，可搭配 TL mini、TL-D、TL5 及 TL5c、PL-T/C 及 PL-L/S 光源使用。HF-M Blue 系列產品具有堅固的設計，符合所有相關國際安全與效能標準，並具備 A2 能源效益指數 (CELMA EEI)。安定器主要針對室內照明用途設計。若為室外照明用途，則燈具至少應為 Class I 等級，並需要具備充足的防水與防塵效能。安裝也應按照一般安裝與應用，採取必要的雷電突波保護或其他相關電子保護措施。

产品数据

| 運轉與電力 | |
|----------------------------|-------------|
| 輸入電壓 | 230 至 240 V |
| 線路頻率 | 50 to 60 Hz |
| 輸入頻率 | 50 至 60 Hz |
| MCB 上的產品數量 (16A 類型 B) (規範) | 159 |

| 配線 | |
|-------------|--------|
| 連接器類型輸入端子 | 插入 |
| 彩色輸入端子 | 藍色 |
| 彩色輸出端子 | 灰色 |
| 連接器類型輸出端子 | 插入 |
| 從裝置到燈泡的線線長度 | 1.50 m |

| 溫度 | |
|------------|----------------|
| 環境溫度範圍 | -10 °C 至 40 °C |
| T 盒上限 (最大) | 75 °C |


| 機械與外罩 | |
|-------|----|
| 外罩 | LH |

| 認證與應用 | |
|-------------|-------------------------|
| 防水防塵規範 (IP) | IP20 [可防止手指侵入] |
| 被准標記 | F 標記 CE 標記 VDE 認證 CB 認證 |

| 產品資料 | |
|-----------------|-----------------------------------|
| 下訂產品名稱 | HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V |
| 完整產品名稱 | HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V |
| 完整產品代碼 | 871150053680830 |
| 訂單代碼 | 913700421366 |
| 材質 Nr. (12NC) | 913700421366 |
| 分子 - 每個包裝的數量 | 1 |
| EAN/UPC - 產品/案例 | 8711500536808 |
| 分子 - 每一外盒包裝 | 50 |
| EAN/UPC - 箱 | 8711500536815 |

HF-Matchbox Blue

二维绘图



| Product | A1 | A2 | B1 | C1 | D1 |
|-----------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|
| HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V | 144 mm | 133 mm | 22 mm | 22 mm | 4.2 mm |

| Product |
|-----------------------------------|
| HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V |

