

HF-Matchbox Blue

HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

Le ballast HF-Matchbox Blue est un ballast haute fréquence accessible, fiable, compact et léger à utiliser avec des puissances système inférieures à 25 W en combinaison avec des lampes TL mini, TL-D, TL5 et TL5c, PL-T/C et PL-L/S. La gamme HF-M Blue se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes de sécurité et de performances internationales qui s'appliquent et présente un indice d'efficacité énergétique (IEE CELMA) A2.


Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	230 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)	159
Câblage	
Type de connecteur bornes d'entrée	Insertion
Couleur bornes d'entrée	Bleu
Couleur bornes de sortie	Gris
Type de connecteur bornes de sortie	Insertion
Longueur de câble entre l'appareil et la lampe	1,50 m
Température	
Gamme de températures ambiantes	-10 °C à 40 °C
Température maximale du produit (max.)	75 °C
Mécanique et boîtier	
Corps du luminaire	LH

Approbation et application	
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Homologation	Marquage F Marquage CE Certificat VDE Certificat CB
Données du produit	
Nom du produit de la commande	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V
Nom de produit complet	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V
Code EOC	871150053680830
Code de commande	8711500536808
Code 12NC	913700421366
Code de commande local	HFM109LH
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500536808
Conditionnement par carton	50
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500536815

HF-Matchbox Blue

Schéma dimensionnel



Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	144 mm	133 mm	22 mm	22 mm	4,2 mm

Product
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

