

HF-Matchbox Blue

HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

HF-Matchbox Blue é um balastro económico, fiável, compacto, leve e de elevada frequência para utilização com potências de sistema inferiores a 25 W em combinação com lâmpadas TL mini, TL-D, TL5 e TL5c, PL-T/C e PL-L/S. A gama HF-M Blue caracteriza-se por um design robusto que cumpre todas as normas internacionais relevantes em termos de segurança e desempenho e apresenta um índice de eficiência energética (CELMA EEI) de A2.


Dados do produto

Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	230 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	159
Cablagem	
Tipo de conector dos terminais de entrada	Inserção
Cor dos terminais de entrada	Azul
Cor dos terminais de output	Cinza
Tipo de conector dos terminais de saída	Inserção
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada	1,50 m
Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-10 °C a 40 °C
T-máxima na caixa (Máx.)	75 °C
Características mecânicas e compartimento	
Corpo	LH

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Marcas de aprovação	Marca F Marca CE Certificação VDE Certificação CB
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V
Nome do produto completo	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V
Código do produto completo	871150053680830
Código de encomenda	53680830
N.º material (12NC)	913700421366
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500536808
Numerador – Embalagens por caixa exterior	50
EAN/UPC – Caso	8711500536815

HF-Matchbox Blue

Desenho dimensional



Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	144 mm	133 mm	22 mm	22 mm	4,2 mm

Product
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

