

# HF-Matchbox Azul

## HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V

HF-Matchbox Blue es un económico balasto de alta frecuencia, compacto, ligero y fiable, para utilizar con sistemas de potencia inferior a 25 W en combinación con lámparas TL mini, TL-D, TL5 y TL5c, PL-T/C y PL-L/S. La gama HF-M Blue se caracteriza por un diseño sólido, es compatible con todas las normas internacionales de seguridad y rendimiento pertinentes, y tiene un índice de eficacia energética (CELMA EEI) de A2.


### Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	230 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)	101
Cableado	
Terminales de entrada de tipo de conector	Inserción
Terminales de entrada de color	Gris
Terminales de salida de color	Gris
Terminales de salida de tipo de conector	Inserción
Longitud de cable de dispositivo a lámpara	1,50 m
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-10 °C a 40 °C
Temperatura máxima (máx.)	75 °C
Mecánicos y de carcasa	
Carcasa	LH

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Marcas de conformidad	Certificado F Certificado CE Certificado VDE Certificado CB
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V
Nombre completo del producto	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V
Full EOC	871150053682230
Código de pedido	53682230
Código 12NC	913700421766
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500536822
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	50
Embalaje con código EAN/UPC	8711500536839

# HF-Matchbox Azul

## Plano de dimensiones



Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	144 mm	133 mm	22 mm	22 mm	4,2 mm

Product
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V

