

HF-Matchbox Blue

HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V

HF-Matchbox Blue este un balast accesibil, fiabil, compact, ușor și de înaltă frecvenţă pentru utilizare cu puteri de sistem sub 25 W în combinaţie cu lămpi TL mini, TL-D, TL5 și TL5c, PL-T/C și PL-L /S. Gama HF-M Blue are un design robust, îndeplinește toate standardele internaţionale relevante de siguranţă și performanţă și are un indice de eficienţă energetică (CELMA EEI) de A2. Balastul este conceput pentru utilizare în interior. Pentru aplicaţii în exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de Clasal minimă și să fie suficient protejat împotriva apei și a prafului. Instalarea ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricăror supratensiuni provenite de la fulgere sau orice altă protecţie electrică necesară, așa cum este considerată într-o astfel de instalare și aplicaţie tipică.

Catalog de date

Funcţionare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 230 până la 240 V
Frecvenţă linie	50 to 60 Hz
Frecvenţă de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	101

Cablaj	
Tip conector borne de intrare	Inserţie
Borne de intrare culoare	Gri
Borne de ieșire culoare	Gri
Tip conector borne de ieșire	Inserţie
Lungime cablu de la dispozitiv la lampă	1,50 m

Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -10 °C până la 40 °C
Maximum T-case (max.)	75 °C

Sistem mecanic și carcasă	
Carcasă	LH

Aprobare și aplicaţie	
Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Mărci de omologare	Marcaj F Marcaj CE Certificat VDE Certificat CB


Date despre produs	
Nume comandă produs	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V
Numele complet al produsului	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V
Full EOC	871150053682230
Cod de comandă	53682230
Număr material (12NC)	913700421766

HF-Matchbox Blue


Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500536822
Numărător SAP – Pachete per exterior	50

EAN/UPC – Cutie	8711500536839

Cote



Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	144 mm	133 mm	22 mm	22 mm	4,2 mm



Product
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.