




# HF-Matchbox Rojo

## HF-M RED 114 SH TL/TL5 230-240V

HF-Matchbox Red es un económico balasto de alta frecuencia, compacto, ligero y fiable, para utilizar con sistemas de potencia inferior a 25 W en combinación con lámparas TL mini, TL-D, TL5 y TL5c, PL-T/C y PL-L/S. La gama HF-M Red se caracteriza por un diseño sólido, es compatible con todas las normas internacionales de seguridad y rendimiento pertinentes, y tiene un índice de eficacia energética (CELMA EEI) de A2.


### Datos del producto

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Operativos y eléctricos</b>                     |                |
| Tensión de entrada                                 | 230 a 240 V    |
| Line Frequency                                     | 50 to 60 Hz    |
| Frecuencia de entrada                              | 50 a 60 Hz     |
| Número de productos en MCB (16 A tipo B)<br>(nom.) | 101            |
| <b>Cableado</b>                                    |                |
| Terminales de entrada de tipo de conector          | Inserción      |
| Terminales de entrada de color                     | Azul           |
| Terminales de salida de color                      | Gris           |
| Terminales de salida de tipo de conector           | Inserción      |
| <b>Temperatura</b>                                 |                |
| Rango de temperatura ambiente                      | -25 °C a 50 °C |
| Temperatura máxima (máx.)                          | 80 °C          |
| <b>Mecánicos y de carcasa</b>                      |                |
| Carcasa                                            | SH             |

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Aprobación y aplicación</b>             |                                           |
| Código de protección de entrada            | IP20 [Protección de los dedos]            |
| Marcas de conformidad                      | Certificado CE Certificado ENEC           |
| <b>Datos de producto</b>                   |                                           |
| Nombre de producto del pedido              | HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S<br>230-240V |
| Nombre completo del producto               | HF-M RED 114 SH TL/TL5 230-240V           |
| Full EOC                                   | 871150093140530                           |
| Código de pedido                           | 93140530                                  |
| Código 12NC                                | 913700423266                              |
| Cantidad por paquete                       | 1                                         |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8711500931405                             |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 50                                        |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8711500931412                             |

# HF-Matchbox Rojo

## Plano de dimensiones



| Product                | D1     | C1      | C2      | A1      | A2      | B1      |
|------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| HF-M RED 114 SH        | 4,2 mm | 22,0 mm | 10,0 mm | 80,0 mm | 70,0 mm | 40,0 mm |
| TL/TL5/PL-C/S 230-240V |        |         |         |         |         |         |

