



HF-Matchbox Red

HF-M RED 209 SH

HF-Matchbox Red to niedrogi, niezawodny, kompaktowy i lekki statecznik do wysokich częstotliwości do stosowania w systemach o mocy poniżej 25 W w połączeniu z lampami TL mini, TL-D, TL5 i TL5c, PL-T/C oraz PL-L/S. Produkty HF-M Red charakteryzują się solidną konstrukcją, spełniają wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności, a ich wskaźnik wydajności (CELMA EEI) wynosi A2.


Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	73
Okablowanie	
Złącze wejściowe typu połączenia	Wkład
Złącza wejściowe (kolor)	Pomarańczowy
Kolorowe złącza wyjściowe	Szary
Złącze wyjściowe typu połączenia	Wkład
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -25°C do 50°C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	80 °C
Mechanika i korpus	
Obudowa	SH

Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Oznaczenia Certyfikatów	Znak F Znak CE Certyfikat ENEC
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	HF-M RED 209 SH
Pełna nazwa produktu	HF-M RED 209 SH
Full EOC	871829115271200
Kod zamówienia	15271200
Materiał Nr (12NC)	913700425866
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291152712
Numerator - Packs per outer box	50
EAN/UPC - Opakowanie	8718291152729

HF-Matchbox Red

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 209 SH	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	84,0 mm	40,0 mm

