



HID-PrimaVision Mini CDM

HID-PV m 1x020/I mCDM LPF 220-240V

Miniatuur elektronisch HID-VSA voor CDM-lampen: verleg de grenzen van creativiteit en innovatie in armatuurontwerp.


Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)	0,25 mA
Duur aanloopstroom	0,40 ms
Aanloopstroom (max.)	30 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	48
Bedrading	
Kabellengte van apparaat tot lamp	2 m
Connectortype	Insert
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 50 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	65 °C
T-behuizing maximaal (max.)	75 °C
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	/I

Keurmerken en classificaties	
Keurmerken	F-markering CE-markering CB-certificaat
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HID-PV m PGJ5 20 /I CDM LPF 220-240V
Volledige productnaam	HID-PV m 1x020/I mCDM LPF 220-240V
Full EOC	871150090981730
Bestelcode	90981730
Materiaalnr. (12NC)	913700601666
Lokale code	PVM020ICDMPGJ5
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500909817
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8711500909824

HID-PrimaVision Mini CDM

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m PGJ5 20 /I CDM LPF 220-240V	4,2 mm	30,0 mm	190,0 mm	154,0 mm	43,3 mm

