



HF-Regulator II pre TL5 žiarivky

HF-R 149 TL5 EII 220-240V 50/60Hz

Vysokofrekvenčný elektronický predradník na stmievanie používajúci analógový protokol (1 – 10 V) pre svetelné zdroje TL5 HE/HO a TL5 Eco

Údaje o produkte

Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Zemný zvodový prúd (max.)	0,5 mA
Šírka nárazového prúdu	0,25 ms
Špička nárazového prúdu (max.)	27 A
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)	28
Káble	
Typ konektora – vstupné svorky	Univerzálny konektor WAGO 251 [Vhodný pre automatickú (ALF a ADS) aj manuálnu kabeláž]
Typ konektora – výstupné svorky	Univerzálny konektor WAGO 251 [Vhodný pre automatickú (ALF a ADS) aj manuálnu kabeláž]
Teplota	
Široký rozsah okolitých teplôt	10 °C až 50 °C


Ovládanie a stmievanie	
Riadiace rozhranie	1-10V
Mechanické časti a teleso	
Teleso	L 360x30x21
Schválenie a použitie	
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Index energetickej účinnosti	A1 BAT
Bezpečnostný štandard	IEC 61347-2-3
Environmentálny štandard	ISO 14001
Schvaľovacie značky	Označenie CE Osvedčenie ENEC Osvedčenie VDE-EMV

Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	HF-R 149 TL5 EII 220-240V 50/60Hz
Úplný názov produktu	HF-R 149 TL5 EII 220-240V 50/60Hz
Úplný kód produktu	871150090998530
Objednávkový kód	90998530
Č. materiálu (12NC)	913700608666
Miestny objednávkový kód	HFRI49TL5
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1

HF-Regulator II pre TL5 žiarivky

EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500909985
Čítaťel – počet balení v krabici	12
EAN/UPC – balenie	8711500909992

Rozmerový obrázok



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 149 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

