



HF-REGULATOR II PL-L

HF-R 180 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz

Hoogfrequent elektronisch dim-VSA dat gebruik maakt van het analoge protocol (1-10 V) voor PL-L-lampen.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA
Duur aanloopstroom	0,40 ms
Aanlooppiekstroom (max.)	45 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	12
Bedrading	
Connectortype ingangsaansluitingen	WAGO 251 universele connector [Geschikt voor zowel automatische (ALF en ADS) als handmatige bedrading]
Connectortype uitgangsaansluitingen	WAGO 251 universele connector [Geschikt voor zowel automatische (ALF en ADS) als handmatige bedrading]
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	10 °C t/m 50 °C


Dimbaarheid en regelsystemen	
Lichtregeling	1-10V
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	L 360x30x21
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Energierendement-index	A1 BAT
Veiligheidsnorm	IEC 61347-2-3
Milieunorm	ISO 14001
Keurmerken	CE-markering
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HF-R 180 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz
Volledige productnaam	HF-R 180 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150091011030
Bestelcode	91011030
Materiaalnr. (12NC)	913700609066
Lokale code	HFR180TL5PLLEII

HF-REGULATOR II PL-L

Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500910110
Numerator - Dozen per buitendoos	12

EAN/UPC - Case	8711500910127
----------------	---------------

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 180 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

