



HF-REGULATOR II TL-D -lampuille

HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Elektroninen HF-liitäntälaite himmennykseen, analoginen protokolla (1–10 V), TL-D-lamppuja varten. Liitäntälaite on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokanvaatimukset ja sen on oltava riittävän hyvin vesi- ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyyppillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Maavuotovirta (suurin)	0,5 mA
Syttymisvirran leveys	0,25 ms
Syttymisvirtapiikki (suurin)	27 A
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	28
Johdotus	
Tuloliitäntöjen liitintyyppi	WAGO 251 -yleisliitin [Sopii sekä automaattiseen johdotukseen (ALF and ADS) että manuaaliseen johdotukseen.]
Lähtöliitäntä liitintyyppi	WAGO 251 -yleisliitin [Sopii sekä automaattiseen johdotukseen (ALF and ADS) että manuaaliseen johdotukseen.]


Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	10...50 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Ohjauskäyttöliittymä	1-10V
Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	L 360x30x21
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaattu]
Energiatohkeusluokka	A1 BAT
Turvallisuusstandardi	IEC 61347-2-3
Ympäristöstandardi	ISO 14001
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus VDE-EMV-todistus
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

HF-REGULATOR II TL-D -lampuille

Koko tuotenimi	HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150091013430
Paikallisen koodin kuvaus	4025968
Tilauskoodi	91013430
Tuotekoodi (12NC)	913700609266
Paikallinen koodi	4025968

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500910134
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8711500910141

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

