

PHILIPS

Lighting



HF-Regulator II for TL-D lamps

HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

TL-D ampuller için analog protokolü kullanan (1-10 V), yüksek frekanslı elektronik balast

Ürün veri

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Toprak Kaçak Akımı (Maks)	0,5 mA
Ani Akım Genişliği	0,25 ms
Ani Akım Tepe Değeri (Maks)	27 A
MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tip B) (Nom)	28
Kablolama	
Konnektör Türü Giriş Terminalleri	WAGO 251 evrensel konnektör [Hem otomatik kablolama (ALF ve ADS) hem de manuel kablolama için uygundur]
Konnektör Türü Çıkış Terminalleri	WAGO 251 evrensel konnektör [Hem otomatik kablolama (ALF ve ADS) hem de manuel kablolama için uygundur]
Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	10 °C ila 50 °C

Kontroller ve Dim Etme	
Kontrol Arayüzü	1-10V
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza	L 360x30x21
Onay ve Uygulama	
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Enerji Verimliliği İndeksi	A1 BAT
Güvenlik Standardı	IEC 61347-2-3
Çevre Standardı	ISO 14001
Onay İşaretleri	CE işareti ENEC sertifikası VDE-EMV sertifikası
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Tam ürün adı	HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Tam ürün kodu	871150091013430
Sipariş kodu	91013430
Malzeme No. (12NC)	913700609266
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500910134

HF-Regulator II for TL-D lamps


Numeratör - Büyük kutu başına paket 12

sayısı

EAN/UPC - Kutu

8711500910141

Boyutlu çizim



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

