



HF-REGULATOR II pentru surse de iluminat TL-D

HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Balast electronic de înaltă frecvență cu dimming, folosind protocolul analogic (1-10 V) pentru lămpi TL-D. Balastul este conceput în primul rând pentru aplicații de interior. Pentru aplicații în exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de Clasa minimă și să fie suficient protejat împotriva apei și a prafului. Instalarea ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricăror supratensiuni de fulger sau orice altă protecție electrică necesară, așa cum este considerată într-o astfel de instalare și aplicație tipică.

Catalog de date


Funcționare și sistem electric		Tip conector borne de ieșire	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V	Conector universal WAGO 251 [Potrivit pentru cablaj automat (ALF și ADS) și manual]	
Frecvență linie	50 to 60 Hz	Temperatură	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz	Interval temperatură ambientală	
Curent de scurgere la pământ (max.)	0,5 mA	De la -20 °C până la 50 °C	
Lățime curent de pornire	0,25 ms	Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Vârf curent de pornire (max.)	27 A	Interfață sistem de comandă	
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	28	1-10V	
Cablaj		Sistem mecanic și carcasă	
Tip conector borne de intrare	Conector universal WAGO 251 [Potrivit pentru cablaj automat (ALF și ADS) și manual]	Carcasă	
		L 360x30x21	
Aprobare și aplicație		Cod protecție împotriva infiltrărilor	
		IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]	
		Indice de eficiență energetică	
		A1 BAT	

HF-REGULATOR II pentru surse de iluminat TL-D

Standard de siguranță	IEC 61347-2-3
Standard de mediu	ISO 14001
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV
Date despre produs	
Nume comandă produs	HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Numele complet al produsului	HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150091017230

Cod de comandă	91017230
Număr material (12NC)	913700609466
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500910172
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8711500910189

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

