



HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps

HF-R TD 280 TL5/PL-L EII 220-240V

Tento inteligentní vysokofrekvenční elektronický předřadník pro regulaci osvětlení využívá systém DALI nebo tlačítkový protokol Touch and Dim pro zářivkové světelné zdroje. Splňuje požadavky A1BAT a reaguje tak na připravovanou legislativu. Pomocí speciálního příkazu můžete zjistit spotřebu energie ze sítě a následně zjistit, jaký je příkon připojených světelných zdrojů. V kombinaci s ovládacími prvky lze dosáhnout dalších úspor energie.

Údaje o produktu

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Svodový proud (max.)	0,5 mA
Šířka náběhového proudu	0,35 ms
Špička náběhového proudu (max.)	35 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	9

Prodrátování	
Vstupní svorky, typ konektoru	Univerzální konektor WAGO 251 [Je vhodný jak pro automatické (ALF a ADS) tak manuální připojení]
Výstupní svorky, typ konektoru	Univerzální konektor WAGO 251 [Je vhodný jak pro automatické (ALF a ADS) tak manuální připojení]
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	15 až 50 °C
Teplota životnosti pouzdra (max.)	75 °C
Maximální teplota (max.)	75 °C

HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps

Řízení a stmívání

Řídicí rozhraní	TD
-----------------	----

Mechanické a materiály

Tělo	L 425x30x21
------	-------------


Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Index energetické účinnosti	A1
Bezpečnostní standard	IEC 61347-2-3
Norma pro ochranu životního prostředí	ISO 14001
Certifikační značky	EMK Značka CE Certifikát ENEC Certifikát CCC

Označení a balení

Objednací název produktu	HF-Ri TD 280 TL5/PL-L E+ 220-240V
Celý název výrobku	HF-R TD 280 TL5/PL-L EII 220-240V
Full EOC	871150091067730
Objednací kód	91067730
Číslo materiálu (12NC)	913700609666
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500910677
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500910691

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Ri TD 280 TL5/PL-L E+ 220-240V	4,2 mm	22 mm	424 mm	415 mm	30 mm

