



# HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps

# HF-R TD 280 TL5/PL-L EII 220-240V

Questo reattore elettronico intelligente di regolazione del flusso ad alta frequenza utilizza il protocollo a pulsanti DALI o Touch and Dim per lampade fluorescenti. Soddisfa i requisiti A1BAT, anticipando la legislazione prevista. Grazie a uno speciale comando, è possibile recuperare le informazioni sul consumo energetico di rete del sistema e, con un altro comando, quelle relative ai wattaggi delle lampade connesse. Abbinandolo a sistemi di controllo dell'illuminazione, sarà possibile ottenere ulteriori risparmi energetici.

### Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica				
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V			
Frequenza di linea	50 to 60 Hz			
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz			
Corrente di dispersione (Max)	0,5 mA			
Larghezza corrente di spunto	0,35 ms			
Picco corrente di spunto (Max)	35 A			
Numero di prodotti sotto interruttore	9			
magnetotermico (16A tipo B) (Nom)				

Cablaggio			
Tipo di connettore terminali in ingresso	Connettore universale WAGO 251 [Adatto		
	sia per cablaggio automatico (ALF e ADS)		
	che per cablaggio manuale]		
Tipo di connettore terminali di uscita	Connettore universale WAGO 251 [Adatto		
	sia per cablaggio automatico (ALF e ADS)		
	che per cablaggio manuale]		
Temperatura			
Range temperatura ambiente	Da 15 °C a 50 °C		
Temp. involucro per definire la durata	75 °C		
(Max)			


Datasheet, 2023, Aprile 16 Dati soggetti a modifiche

## HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps

Temp. massima involucro (Max)	75 ℃
Controlli e dimmerazione	
Interfaccia di controllo	TD
Meccanica e corpo	
Corpo	L 425x30x21
Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Indice di efficienza energetica	A1
Standard di sicurezza	IEC 61347-2-3
Standard ambientale	ISO 14001
Marchi di approvazione	EMC Marchio CE Certificato ENEC
	Certificato CCC

Dati del prodotto					
Nome prodotto ordine	HF-Ri TD 280 TL5/PL-L E+ 220-240V				
Nome completo prodotto	HF-R TD 280 TL5/PL-L EII 220-240V				
Full EOC	871150091067730				
Codice d'ordine	91067730				
Codice materiale (12NC)	913700609666				
Codice locale	HFRTD280TL5				
Numeratore SAP - Quantità per confezio	one 1				
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500910677				
Numeratore - Confezioni per scatola	12				
esterna					
EAN/UPC - Case	8711500910691				

### Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Ri TD 280 TL5/PL-L F+ 220-240V	4.2 mm	22 mm	424 mm	415 mm	30 mm



© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.