PrimaVision Power for CDM

HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

O controlo PrimaVision Power foi concebido para um desempenho ideal de lâmpadas CDM 100 e 150 W – ideal quando uma luz de alta intensidade é fundamental.

Dados do produto

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Corrente de fuga à terra (Máx.)	0,35 mA
Largura da corrente de irrupção	,50 ms
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	50 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	6

Cablagem	
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada	2,0 m
Tipo de conector	Inserção

Temperatura	
Amplo intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 60 °C
Vida útil da caixa T (Nom.)	75 °C
T-máxima na caixa (Máx.)	85 °C

Características mecânicas e compartimento	
Corpo	/S

Aprovação e aplicação	
Marcas de aprovação	Marca F Marca CE Certificação VDE Certificação VDE-EMV Certificação CB

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Nome do produto completo	HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Código do produto completo	871150091052330
Código de encomenda	91052330
N.º material (12NC)	913700614066
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8711500910523
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC - Caso	8711500910530

PrimaVision Power for CDM

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	32,0 mm	135,0 mm	123,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.