



PrimaVision Power for CDM

HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

此款电子镇流器是为呈现 100 & 150 W CDM 光源的最佳性能而设计 —— 高强度照明的理想解决方案


产品数据

操作和电气	
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
对地漏电流 (最大)	0.35 mA
侵入电流宽度	.50 ms
侵入电流峰值 (最大)	50 A
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B) (标称) 6	
布线	
从设备到灯具的电缆长度	2.0 m
连接器类型	插入
温度	
环境温度范围	-20 °C 至 60 °C
外壳温度使用寿命 (标称)	75 °C
最大外壳温度 (最大)	85 °C

机械和外壳	
外壳	/S
审批和申请	
批准标志	F 标志 CE 标志 VDE 证书 VDE-EMV 证书 CB 证书
产品数据	
订单产品名称	HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz
完整的产品名称	HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz
完整产品代码	871150091052330
订购代码	913700614066
材料编号 (12NC)	913700614066
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8711500910523
计算器 - 每个外包装箱中的包数	12
EAN/UPC - 案例	8711500910530

PrimaVision Power for CDM

二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 150 /S CDM	4.8 mm	32.0 mm	135.0 mm	123.5 mm	75.0 mm	63.5 mm
220-240V 50/60Hz						

