

HF-REGULATOR II TL5

HF-R 414 TL5 EII 220-240V 50/60Hz

Hoogfrequent elektronisch dim-VSA dat gebruik maakt van het analoge protocol (1-10 V) voor TL5 HE/HO- en TL5 Eco-lampen. Het voorschakelapparaat is primair ontworpen voor toepassing binnen. Voor toepassing buiten dient de armatuur minimaal Klasse I te zijn en voldoende beschermd tegen water en stof. De installatie dient ook beschermd te zijn tegen spanningspieken ten gevolge van bliksem en voorzien te zijn van elke andere noodzakelijke elektrische bescherming bij een dergelijke toepassing.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA
Duur aanloopstroom	0,25 ms
Aanlooppiekstroom (max.)	27 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	28

Bedrading	
Connectortype ingangsaansluitingen	WAGO 251 universele connector [Geschikt voor zowel automatische (ALF en ADS) als handmatige bedrading]
Connectortype uitgangsaansluitingen	WAGO 251 universele connector [Geschikt voor zowel automatische (ALF en ADS) als handmatige bedrading]

Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 50 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Lichtregeling	1-10V

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	L 359x39x22

Keurmerken en classificaties	
Energierendement-index	A1 BAT
Veiligheidsnorm	IEC 61347-2-3
Milieunorm	ISO 14001
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HF-R 414 TL5 EII 220-240V 50/60Hz


Wijziging van gegevens voorbehouden

HF-REGULATOR II TL5

Volledige productnaam	HF-R 414 TL5 EII 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150091364730
Bestelcode	91364730
Materiaalnr. (12NC)	913700614466
Lokale code	HFR414TL5EII
Numerator - Aantal per pak	1

EAN/UPC - product/behuizing	8711500913647
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8711500913654

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 414 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	359 mm	350 mm	39 mm

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.