




HF-Regulator II TL5 fényforrásokhoz

HF-R 424 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz

Nagyfrekvenciájú elektronikus fényerő-szabályozó előtét, amely analóg protokollt (1–10 V) használ a TL5 HE/HO és TL5 Eco lámpákhoz

Termék adatok


Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Szivárgó földáram (maximum)	0,5 mA
Induló áramlökés szélessége	0,40 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)	45 A
Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, 12 B típus) (névleges)	
Kábelezés	
Csatlakozótípus, bemeneti csatlakozók	WAGO 251 univerzális csatlakozó; [Alkalmas automatikus (ALF vagy ADS) és kábelcsatlakozó (bekötés és csatlakozás)]
Csatlakozótípus, kimeneti csatlakozók	WAGO 251 univerzális csatlakozó; [Alkalmas automatikus (ALF vagy ADS) és kábelcsatlakozó (bekötés és csatlakozás)]
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 és +50 °C között

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Vezérlőfelület	1–10V
Mechanika és tokozás	
Ház	L 359x39x22
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Energiahasznosítási index	A1 BAT
Biztonsági szabvány	IEC 61347-2-3
Környezetvédelmi szabvány	ISO 14001
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC tanúsítvány VDE-EMV tanúsítvány
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	HF-R 424 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz
Teljes terméknév	HF-R 424 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150091374630
Rendelési kód	91374630
Cikkszám (12NC)	913700614866
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500913746

HF-Regulator II TL5 fényforrásokhoz

Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500913753

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 424 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	359 mm	350 mm	39 mm

