



HID gyújtók soros rendszerekhez

SND 88 400V 50/60HZ

HID gyújtóelektrodok soros rendszerekhez


Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	400 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Kábelezés	
Csatlakozó típusa	Csavar
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 és 80 °C között
A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	90 °C
Mechanika és tokozás	
Ház	SNI-115

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC-tanúsítvány
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	SND 88 400V 50/60HZ
Teljes terméknév	SND 88 400V 50/60HZ
Full EOC	871150091034940
Rendelési kód	91034940
Cikkszám (12NC)	913700615067
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500910349
Számláló – csomag külső dobozonként	120
EAN/UPC – gyújtócsomagolás	8711500910356

HID gyújtók soros rendszerekhez

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 88 400V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	114,5 mm	95,0 mm	41,5 mm

