



Accenditori per HID

SND 88 400V 50/60HZ

Accenditore HID per sistemi in serie


Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	400 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Cablaggio	
Tipo connettore	Vite
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -20 °C a 80 °C
Temp. massima involucro (Max)	90 °C
Meccanica e corpo	
Corpo	SNI-115
Approvazione e applicazione	
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	SND 88 400V 50/60Hz
Nome completo prodotto	SND 88 400V 50/60HZ
Full EOC	871150091034940
Descrizione codice locale	SND88T5
Codice d'ordine	91034940
Codice materiale (12NC)	913700615067
Codice locale	SND88T5
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500910349
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	120
EAN/UPC - Case	8711500910356

Accenditori per HID

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 88 400V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	114,5 mm	95,0 mm	41,5 mm

