

HID ontstekers

SND 88 400V 50/60Hz

HID-ontstekers voor seriesystemen.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	400 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz

Bedrading	
Connectortype	Schroef

Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 80 °C
T-behuizing maximaal (max.)	90 °C

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	SNI-115


Keurmerken en classificaties	
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	SND 88 400V 50/60Hz
Volledige productnaam	SND 88 400V 50/60Hz
Full EOC	871150091034940
Bestelcode	8711500910349
Materiaalnr. (12NC)	913700615067
Lokale code	SND88
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500910349
Numerator - Dozen per buitendoos	120
EAN/UPC - Case	8711500910356

Wijziging van gegevens voorbehouden

HID ontstekers

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 88 400V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	114,5 mm	95,0 mm	41,5 mm

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.