



ИЗУ для разрядных ламп для схем последовательного подключения

SND 88 400V 50/60Hz

Запалы HID для последовательных систем


Данные о продукции

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	400 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Проводка	
Тип соединения	Винт
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	от –20 до 80 °С
Температура корпуса максимальная (макс.)	90 °С
Механические компоненты и корпус	
Корпус	SNI-115

Соответствие требованиям и область применения	
Знаки утверждения	Маркировка CE Сертификат ENEC
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	SND 88 400V 50/60Hz
Полное название продукта	SND 88 400V 50/60Hz
Полный код продукта	871150091034940
Код заказа	913700615067
Материал № (12NC)	913700615067
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500910349
Нумератор — упаковок на внешний короб	120
EAN/UPC — короб	8711500910356

ИЗУ для разрядных ламп для схем последовательного подключения

Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 88 400V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	114,5 mm	95,0 mm	41,5 mm

