PHILIPS

Lighting



HF-REGULATOR II pentru surse de iluminat TL5

HF-R 2 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz

Balast electronic de reglare de înaltă frecvenţă, folosind protocolul analogic (1-10 V) pentru lămpile TL5 HE/HO și TL5 Eco. Balastul este conceput în primul rând pentru aplicaţii de interior. Pentru aplicaţii în exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de Clasa I minimă și să fie suficient protejat împotriva apei și a prafului. Instalarea ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricăror supratensiuni de fulger sau orice altă protecţie electrică necesară, așa cum este considerată într-o astfel de instalare și aplicaţie tipică.

Catalog de date

Funcţionare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvenţă linie	50 to 60 Hz
Frecvenţă de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Curent de scurgere la pământ (max.)	0,5 mA
Lăţime curent de pornire	0,40 ms
Vârf curent de pornire (max.)	45 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	12

Cablaj	
Tip conector borne de intrare	Conector universal WAGO 251 [Potrivit pentru cablaj automat (ALF și ADS) și manual]
Tip conector borne de ieșire	Conector universal WAGO 251 [Potrivit pentru cablaj automat (ALF și ADS) și manual]

Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 °C până la 50 °C

Sisteme de comandă și reglarea intensităţii luminoase	
Interfaţă sistem de comandă	1-10V

Sistem mecanic și carcasă	
Carcasă	L 360x30x21

Aprobare și aplicaţie	
Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Indice de eficienţă energetică	A1 BAT

HF-REGULATOR II pentru surse de iluminat TL5


Standard de siguranță	IEC 61347-2-3
Standard de mediu	ISO 14001
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV

Date despre produs

Nume comandă produs	HF-R 2 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz
Numele complet al produsului	HF-R 2 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150091178030

Cod de comandă	91178030
Număr material (12NC)	913700619566
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500911780
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8711500911797

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 2 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.