



HF-REGULATOR II pentru surse de iluminat TL5

HF-R 1 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz

Balast electronic de reglare de înaltă frecvență, folosind protocolul analogic (1-10 V) pentru lămpile TL5 HE/HO și TL5 Eco. Balastul este conceput în primul rând pentru aplicații de interior. Pentru aplicații în exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de Clasa minimă și să fie suficient protejat împotriva apei și a prafului. Instalarea ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricăror supratensiuni de fulger sau orice altă protecție electrică necesară, așa cum este considerată într-o astfel de instalare și aplicație tipică.

Catalog de date

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Curent de scurgere la pământ (max.)	0,5 mA
Lățime curent de pornire	0,30 ms
Vârf curent de pornire (max.)	27 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	28

Cablaș	
Tip conector borne de intrare	Conector universal WAGO 251 [Potrivit pentru cablaș automat (ALF și ADS) și manual]

Tip conector borne de ieșire	Conector universal WAGO 251 [Potrivit pentru cablaș automat (ALF și ADS) și manual]
------------------------------	---

Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 °C până la 50 °C

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Interfață sistem de comandă	1-10V

Sistem mecanic și carcasă	
Carcasă	L 360x30x21


Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Indice de eficiență energetică	A1 BAT

HF-REGULATOR II pentru surse de iluminat TL5

Standard de siguranță	IEC 61347-2-3
Standard de mediu	ISO 14001
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV
Date despre produs	
Nume comandă produs	HF-R 1 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz
Numele complet al produsului	HF-R 1 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150091180330

Cod de comandă	91180330
Număr material (12NC)	913700619866
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500911803
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8711500911810

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 1 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

