PHILIPS

Lighting



EXC för SOX lampor

EXC 35 SOX 220-240V 50/60HZ

Elektroniska drivers för SOX-lampor sparar energi och sänker underhållskostnaderna

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ingående ström, bredd	0,15 ms
Ingående ström (nom)	0.17 A
Startströmstopp (max)	30 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	30

Kabalage	
Kabellängd från enhet till lampa	10 m
Kopplingstyp	Inlägg

Temperatur	
Omgivningstemperatur	–20 °C till +50 °C
T-Case, livslängd (nom)	75 °C


Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	L 280x39x28

Användning och godkännande	
Säkerhetsstandard	EN60928, 60926
Miljöstandard	ISO 14001
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat CB-certifikat

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	EXC 35 SOX 220-240V 50/60Hz
Fullständigt produktnamn	EXC 35 SOX 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150006238330
Beskrivning av lokal kod	7981105
Beställningsnummer	06238330
Materialnummer (12NC)	913700621466
Lokal kod	7981105
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500062383
Räknare - antal förpackningar per kartong	25
EAN/UPC - Hölje	8711500062390

EXC för SOX lampor

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 35 SOX 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.