



HID-EXC voor SOX lampen

EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60HZ

Elektronische VSA-units voor SOX-lampen. ontworpen om energie te besparen en om onderhoudskosten te verlagen.


Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Duur aanloopstroom	0,15 ms
Ingangsstroom (nom.)	0.17 A
Aanloopstroom (max.)	30 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	30
Bedrading	
Kabellengte van apparaat tot lamp	5 m
Connectortype	Insert
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 50 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	75 °C
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	L 280x39x28

Keurmerken en classificaties	
Veiligheidsnorm	EN60928, 60926
Milieunorm	ISO 14001
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat CB-certificaat
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60Hz
Volledige productnaam	EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150006240630
Bestelcode	06240630
Materiaalnr. (12NC)	913700621566
Lokale code	EXC036S50
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500062406
Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8711500062413

HID-EXC voor SOX lampen

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm

