



EXC for SOX

EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60HZ

Controladores electrónicos para lámpadas SOX; concebidos para poupar energia e reduzir os custos de manutenção


Dados do produto

Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Largura da corrente de irrupção	0,15 ms
Corrente de entrada (Nom.)	0.17 A
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	30 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	30
Cablagem	
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada	5 m
Tipo de conector	Inserção
Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 50 °C
Vida útil da caixa T (Nom.)	75 °C
Características mecânicas e compartimento	
Corpo	L 280x39x28

Aprovação e aplicação	
Standard de segurança	EN60928, 60926
Norma ambiental	ISO 14001
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC Certificação CB
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60Hz
Nome do produto completo	EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60HZ
Código do produto completo	871150006240630
Código de encomenda	06240630
N.º material (12NC)	913700621566
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500062406
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
EAN/UPC – Caso	8711500062413

EXC for SOX

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm

