



EXC för SOX lampor

EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60HZ

Elektroniska drivers för SOX-lampor sparar energi och sänker underhållskostnaderna


Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ingående ström, bredd	0,15 ms
Ingående ström (nom)	0.17 A
Startströmstopp (max)	30 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	30
Kabalage	
Kabellängd från enhet till lampa	5 m
Kopplingstyp	Inlägg
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +50 °C
T-Case, livslängd (nom)	75 °C
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	L 280x39x28

Användning och godkännande	
Säkerhetsstandard	EN60928, 60926
Miljöstandard	ISO 14001
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat CB-certifikat
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60Hz
Fullständigt produktnamn	EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150006240630
Beskrivning av lokal kod	7981106
Beställningsnummer	06240630
Materialnummer (12NC)	913700621566
Lokal kod	7981106
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500062406
Räknare - antal förpackningar per kartong	25
EAN/UPC - Hölje	8711500062413

EXC för SOX lampor

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm

