



HID-EXC für SOX Lampen

EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz

HID-EXC für SOX-Lampen sind elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen Energieersparnis gefordert wird.


Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Einschaltstromweite	0,15 ms
Eingangsstrom (Nom)	0.26 A
Einschaltstrom (max.)	40 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.) 22	
Verdrahtung	
Kabellänge von Gerät zu Lampe	10 m
Anschlusstyp	Einsatz
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 50 °C
Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	75 °C
Mechanik und Gehäuse	
Gehäuse	L 280x39x28

Genehmigung und Anwendung	
Sicherheitsstandard	EN60928, 60926
Umweltnorm	ISO 14001
Zeichen & Zertifikate	CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat CB-Zertifikat
Produktdaten	
Bestell-Produktname	EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz
Gesamtbezeichnung des Produkts	EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz
Gesamt-Produktcode	871150006242030
Bestellcode	06242030
Material-Nr. (12NC)	913700621666
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500062420
Zähler – Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500062437

HID-EXC für SOX Lampen

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm

