

PHILIPS

Lighting



HID-EXC για Λαμπτήρες SOX

EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz

Ηλεκτρονικοί οδηγοί για λαμπτήρες SOX, που έχουν σχεδιαστεί για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του κόστους συντήρησης

δεδομένα Προϊόντων

| Γενικές πληροφορίες | |
|---------------------------------------|------------------|
| Κωδικός εφαρμογής | EII |
| Τύπος λαμπτήρα | SOX |
| Αριθμός λαμπτήρων | 1 τεμάχιο/μονάδα |
| Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (ονομ.) | 22 |
| Αυτόματη επανεκκίνηση | No |

| Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα | |
|---|--------------|
| Τάση εισόδου | 220 to 240 V |
| Συχνότητα εισόδου | 50 έως 60 Hz |
| Ελάχιστη τάση δικτύου λειτουργίας (ελάχ.) | 180 V |
| Συχνότητα λειτουργίας (ονομ.) | 47 kHz |
| Συντελεστής ισχύος 100% φορτίο (ονομ.) | 0.95 |
| Τάση εκκίνησης (μέγ.) | 1,0 kV |
| Τάση εκκίνησης (ελάχ.) | 0,5 kV |
| Χρόνος απενεργοποίησης εκκινήτη (ονομ.) | 0,08 min |
| Απόδοση τάσης δικτύου (AC) | -8%/+6% |
| Ασφάλεια τάσης δικτύου (AC) | -10%/+10% |
| Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (ονομ.) | 0,5 mA |
| Τάση κορυφής εξόδου (μέγ.) | 1000 V |
| Πλάτος ρεύματος εκκίνησης | 0,15 ms |
| Ανοχή ισχύος λαμπτήρα | -10%/+10% |

| | |
|--|--------|
| Ένταση ρεύματος εισόδου (ονομ.) | 0.26 A |
| Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.) | 40 A |

| Καλωδίωση | |
|---|---------------------------|
| Χωρητικότητα κοινού καλωδίου εξόδου (ονομ.) | 1000 pF |
| Μήκος καλωδίων από το όργανο στο λαμπτήρα | 10 m |
| Μήκος ταινίας καλωδίου | 8.0 mm |
| Διατομή καλωδίου επαφής μπαλάστ | 0.50-2.50 mm ² |
| Τύπος βύσματος | Insert |

| Χαρακτηριστικά συστήματος | |
|-----------------------------------|--------|
| Ονομαστική ισχύς μπαλάστ-λαμπτήρα | 55 W |
| Ονομαστική ισχύς λαμπτήρα SOX | 55 W |
| Ισχύς συστήματος με SOX | 57.5 W |
| Ισχύς λαμπτήρα SOX | 52.0 W |
| Απώλεια ισχύος στο SOX | 5.5 W |

| Θερμοκρασία | |
|-----------------------------------|--------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος (μέγ.) | 50 °C |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος (ελάχ.) | -20 °C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (μέγ.) | 80 °C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (ελάχ.) | -40 °C |

HID-EXC για Λαμπτήρες SOX

| | |
|--|-------|
| Διάρκεια ζωής θερμ. περιβλήματος (ονομ.) | 75 °C |
| Θερμοκρασία περιβλήματος απενεργοποίησης (ελάχ.) | 75 °C |

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

| | |
|-----------|-------------|
| Περίβλημα | L 280x39x28 |
|-----------|-------------|

Έγκριση και εφαρμογή


| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Φωτιστικό με προστασία IP | 20 |
| EMI 9 kHz ... 300 MHz | CISPR 15 έκδ. 7.1 |
| Πρότυπο ασφαλείας | EN60928, 60926 |
| Πρότυπο ποιότητας | ISO 9000:2000 |
| Περιβαλλοντικό πρότυπο | ISO 14001 |
| Πρότυπο εκπομπής αρμονικών ρεύματος | EN 60555.2 |
| Πρότυπο κραδασμών | IEC68-2-6 F c |
| Bumps Standard | IEC 68-2-29 Eb |
| Πρότυπο υγρασίας | IEC 928-13 |

| | |
|----------------------------|--|
| Διαπιστεύσεις | Σήμανση CE ENEC certificate CB Certificate |
| Βόμβος και επίπεδο θορύβου | 37 dB(A) |

Στοιχεία προϊόντος

| | |
|--|-----------------------------|
| Πλήρης κωδικός προϊόντος | 871150006242030 |
| Όνομα παραγωγέας προϊόντος | EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz |
| EAN/UPC | 8711500062420 |
| Κωδικός παραγωγέας | 06242030 |
| Local Code | EXC55 |
| Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία | 1 |
| Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 25 |
| Αρ. υλικού (12NC) | 913700621666 |
| Καθαρό βάρος (τεμάχιο) | 0,275 kg |

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz

Product

EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz

