



EXC for SOX

EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz

Controladores electrónicos para lámpadas SOX; concebidos para poupar energia e reduzir os custos de manutenção


Dados do produto

Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Largura da corrente de irrupção	0,15 ms
Corrente de entrada (Nom.)	0.26 A
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	40 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	22
Cablagem	
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada	10 m
Tipo de conector	Inserção
Temperatura	
Amplo intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 50 °C
Vida útil da caixa T (Nom.)	75 °C
Características mecânicas e compartimento	
Corpo	L 280x39x28

Aprovação e aplicação	
Standard de segurança	EN60928, 60926
Norma ambiental	ISO 14001
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC Certificação CB
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz
Nome do produto completo	EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz
Código do produto completo	871150006242030
Código de encomenda	06242030
N.º material (12NC)	913700621666
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500062420
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
EAN/UPC – Caso	8711500062437

EXC for SOX

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm

