



HID-EXC pentru Lămpi SOX

EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz

Elemente de acționare electronice pentru lămpi SOX; concepute pentru a reduce consumul de energie și costurile de întreținere


Catalog de date

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Lățime curent de pornire	0,15 ms
Curent de intrare (nom.)	0.26 A
Vârf curent de pornire (max.)	40 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	22
Cablaj	
Lungime cablu de la dispozitiv la lampă	10 m
Tip conector	Inserție
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	între -20 °C și 50 °C
Durată de viață T-case (nom.)	75 °C
Sistem mecanic și carcasă	
Carcasă	L 280x39x28

Aprobare și aplicație	
Standard de siguranță	EN60928, 60926
Standard de mediu	ISO 14001
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC Certificat CB
Date despre produs	
Nume comandă produs	EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz
Numele complet al produsului	EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150006242030
Cod de comandă	06242030
Număr material (12NC)	913700621666
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500062420
Numărător SAP – Pachete per exterior	25
EAN/UPC – Cutie	8711500062437

HID-EXC pentru Lămpi SOX

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm

