



HID-EXC pro SOX výbojky

EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60HZ

Elektronické předřadníky pro světelné zdroje; jsou navrženy tak, aby šetřily energii a snižovaly náklady na údržbu


Údaje o produktu

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Šířka náběhového proudu	0,15 ms
Vstupní proud (jmen.)	0.30 A
Špička náběhového proudu (max.)	40 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	22
Prodrátování	
Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem	10 m
Typ konektoru	Vložka
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-20 až 50 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	75 °C
Mechanické a materiály	
Tělo	L 280x39x28

Certifikace a použití	
Bezpečnostní standard	EN60928, 60926
Norma pro ochranu životního prostředí	ISO 14001
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC Certifikát CB
Označení a balení	
Objednací název produktu	EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60Hz
Celý název výrobku	EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150006244430
Objednací kód	06244430
Číslo materiálu (12NC)	913700621766
Místní kód	EXC66SOXE
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500062444
Číslování SAP – balení v krabici	25
Pouzdro – EAN/UPC	8711500062451

HID-EXC pro SOX výbojky

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm

