



HID-EXC SOX-lampuille

EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60HZ

Elektroniset liitäntälaitteet SOX-lampuille; suunniteltu säästämään energiaa ja minimoimaan ylläpitokulut


Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Syttymisvirran leveys	0,15 ms
Ottovirta (nim.)	0.30 A
Syttymisvirtapiikki (suurin)	40 A
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	22
Johdotus	
Kaapelin pituus laitteesta lamppuun	10 m
Liitintyyppi	Liitin
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...50 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	75 °C
Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	L 280x39x28

Merkinnät ja luokitukset	
Turvallisuusstandardi	EN60928, 60926
Ympäristöstandardi	ISO 14001
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus CB-todistus
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60Hz
Koko tuotenimi	EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150006244430
Paikallisen koodin kuvaus	4026773
Tilauskoodi	06244430
Tuotekoodi (12NC)	913700621766
Paikallinen koodi	4026773
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500062444
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	25
EAN/UPC – laatikko	8711500062451

HID-EXC SOX-lampuille

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm

